

# Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046583



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



<b>St</b>	Staal
<b>PE50</b>	PES50 - polyester / epoxy

## Stamgegevens

Bestelnr.	2046583
Type	SV20W SW
Dimensie	Ø20mm
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlak afk.	PE50
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	3,20 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Stalen mof met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046583



## Technische gegevens



Lengte	60,00 mm
Afmeting D	23,10 mm
Afmeting L	60,00 mm
Afmeting M	M20
Afmeting d	20,70 mm
Afmeting t	1,20 mm
Afmeting l	30,00 mm
Uitvoering	plug
voor buisdiameter	20,00 mm
Afmetingen	20
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Tweedelig	<input type="checkbox"/>