

Technisch specificatieblad

US 5-profiel

Art.-Nr. 6340989



U-profiel op lengte. Afmetingen 50 x 50 mm.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	Vanaf lengte 400 mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 45 gebruikt worden.
------------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	6340989
Type	US 5 300 FT
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Dimensie	50x50x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	795,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmetingen	50 x 50 x 2,5 mm
Afbreekbaar	<input type="checkbox"/>
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Materiaaldikte	2,50 mm
Met veranding	<input type="checkbox"/>
Profielvorm	U-profiel
Sleufbreedte	45,00 mm
Statische waarde A	2,74 cm ²
Statische waarde I _y	8,32 cm
Statische waarde I _z	12,53 cm
Statische waarde W _y	2,61 cm ³
Statische waarde W _z	5,01 cm ³