

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad lang,  
zilvergrijs  
Artikelnr. 2022928



De snelste en handigste manier om trekcontasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekcontasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444. Met metrische schroefdraad. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig; de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid. Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

## Stamgegevens

Bestelnr.	2022928
Type	V-TEC VM L25 SGR
Omschrijving 1	Wartel lange tap
Omschrijving 2	met trekcontasting IP68
Dimensie	M25
Kleur	zilvergrijs
RAL-nummer	7001
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	1,60 kg/100 st.

## Technische gegevens



Afmeting E	32,00 mm
Afmeting L min.	25,50 mm
Afmeting L max.	36,00 mm
Afmeting L1	15,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
SW	29,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	9,00 - 17,00 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M25 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	15,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	25

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad lang,  
zilvergrijs  
Artikelnr. 2022928



## Technische gegevens

Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	5,00 Nm
Categorie van de inslaginwerking	A
Categorie van de trektoelasting	3
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	32,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Trektoelastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>