

# Produktinformation Altigo 1200-SM/LED-RGB

## TOC: 6022950



### Leuchtentyp

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte für akzentuierte Beleuchtungsanwendungen.

### Anwendungsbereiche

Fußgängerzonen, Arkaden, Passagen, Wege in Park- und Grünanlagen, Wohnanlagen, Treppen, Zugänge, Licht ums Gebäude, Anstrahlungen.

### Montagearten

Bodeneinbauleuchte zur Fassaden- oder Effektbeleuchtung. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen.

### Optisches System

Abschlusscheibe aus gehärtetem, hochtransparenten Glas. Hochwertiges, optisches Linsensystem. Ohne Rutschhemmung. Oberflächentemperatur 38°C. Symmetrisch mittel-breit strahlend.

### LED-System


Leuchtenlichtstrom 800 lm, Anschlussleistung 33 W, Lichtausbeute der Leuchte 24 lm/W. Lichtfarbe RGB. Lebensdauer  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h.

### Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminium-Druckgusskomponenten. Mit bündig abschließender Abschlusscheibe und integrierter LED-Einheit. Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im gesondert zu bestellenden Leuchtengehäuse mittels Edelstahlklammern. Entnahme mittels mitgeliefertem Werkzeug..

### Ausschreibungstext

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte für akzentuierte Beleuchtungsanwendungen. Bodeneinbauleuchte zur Fassaden- oder Effektbeleuchtung. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen. Abschlusscheibe aus gehärtetem, hochtransparenten Glas. Hochwertiges, optisches Linsensystem. Ohne Rutschhemmung. Oberflächentemperatur 38°C. Symmetrisch mittel-breit strahlend. Leuchtenlichtstrom 800 lm, Anschlussleistung 33 W, Lichtausbeute der Leuchte 24 lm/W. Lichtfarbe RGB. Lebensdauer  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$  h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminium-Druckgusskomponenten. Mit bündig abschließender Abschlusscheibe und integrierter LED-Einheit. Farbe Leuchtenkörper anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Weitere Farbvarianten nach RAL oder DB Farbcode möglich. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im gesondert zu bestellenden Leuchtengehäuse mittels Edelstahlklammern. Entnahme mittels mitgeliefertem Werkzeug.. Schutzklasse III, Schutzart IP67.




Datei TX036233

c0-c180  
c90-c270



Farbe	<b>anthrazit DB 703 ( ...26)</b>
Gewicht	<b>4,2 kg</b>
Schutzklasse	<b>III</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
$\eta_{LB}$	<b>1,00</b>



### Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6023400	Altigo BE 1200
6075000	Altigo ZBE LV
6075100	Altigo ZFK
6027000	ZET DMX150