

Artikelnummer: 129759

Kurzbeschreibung: Plateauwagen 1200 x 800 mm, draagvermogen 1200 kg

Langbeschreibung: Plateauwagen 1200 x 800 mm, draagvermogen 1200 kg: Stalen buis (a[~] 33,7 x 2 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing. Laadvlak van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadvlak: 1200 x 800 mm
- Buitenafmetingen: 1260 x 800 mm
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Draagvermogen: 1200 kg
- Wiel a[~]: 200 mm
- Eigen gewicht: 41 kg

