


## SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 60P 30,48m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 18 060 7001 900
Beschreibung	SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 60P 30,48m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09180607001900">https://b2b.harting.com/09180607001900</a>

### Ausführung

Kabellänge	30,48 m
Anzahl der Adern	60
Adernaufbau	AWG 28/7

### Technische Kennwerte

Wellenwiderstand	110 $\Omega$
Grenztemperatur	-40 ... +105 °C unbewegt -20 ... +105 °C bewegt

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	nicht halogenhaltig
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

### Normen und Zulassungen

Normen	UL 1581 UL 758
CE	ja



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	3.470 g
Ursprungsland	USA
europäische Zolltarifnummer	85444993
GTIN	5713140025356
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)