



GARANTIE  
WARRANTY  
**3**  
JAHRE  
YEARS

### ANSMANN Powerstation PS2200AC

- Ausgangs-Anschlüsse: 3× AC-Steckdose, 3× USB-A, 1× USB-A QC, 2× USB-C PD
- Kapazität: 1408 Wh
- sicherer Lithium-Eisenphosphat Akku (LiFePO4) mit langer Lebensdauer
- Eingänge: 2× DC 5521 12-30V/9,5A max. 200 W
- AC-Leistung: 2200 Watt, 4400 Watt kurzfristige Spitzenleistung, reine AC Sinus Kurve
- USB-Leistung: USB-A1/-A2/-A3 12 W, USB-A3 QC 18 W, USB-C PD 100 W
- DC-Leistung: 1× Autoadapter, 2× DC5521 12V / 10A / max. 120 W
- LED-Lampe: 12W LED, 3 Dimmstufen, SOS- und Stroboskopmodus
- stabiles Kunststoffgehäuse, stapelbar
- zwei Tragegriffe und integrierte Aufbewahrungsbox
- aktive Lüftung bei AC-Betrieb
- optionale Starthilfe-Funktion 12V
- optionale Erweiterungsbatterie mit 1408 Wh

### INFORMATIONEN

<b>Produktname</b>	Powerstation PS2200AC
<b>Artikelnummer</b>	1700-0168
<b>EAN-Code</b>	4013674195237
<b>Zolltarifnummer</b>	85076000900
<b>Materialgruppe</b>	15
<b>Lieferumfang</b>	Powerstation, AC-Ladegerät, 12V DC-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

<b>Produkt</b>	360 × 270 × 280 mm / 0 g
<b>Verpackung + Produkt</b>	430 × 365 × 355 mm / 20500 g
<b>Verpackungseinheit</b>	1 PAK (441 × 366 × 382 mm)

