


ASSMANN VGA-Monitor-Verlängerungskabel

AK-310203-030-E 4016032287100



VGA Monitor Verlängerungskabel, HD15 St/Bu, 3.0m, 3Coax/7C, 2xFerrit, be

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.

- 1 Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
- 1 Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- 1 Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
- 1 Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- 1 Display Data Channel: DDC2
- 1 Haube: vergossen
- 1 Schirmung: Doppelt geschirmt
- 1 AWG: 28
- 1 Adern Material: CU
- 1 Kontaktoberfläche: vernickelt
- 1 Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- 1 Länge: 3 m
- 1 Verpackung: Polybag
- 1 Sortiment: VGA Kabel

ASSMANN VGA-Monitor-Verlängerungskabel

AK-310203-030-E 4016032287100

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	30	10,50	38,00	32,00	28,00	34048,00
Innen-VPE	10	3,50	21,00	26,00	10,00	5460,00
Einzel-VPE	1	0,35	19,00	16,00	4,00	1216,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,36	18,00	15,50	3,50	976,50

