



# DIN 7984

Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf,  
Innensechskant oder Innensechsrund



mit Innensechskant



mit Innensechsrund  
~ISO 14580

$b^1$  für  $l \leq 125$  mm  
 $b^2$  für  $l \leq 200$  mm  
 $b^3$  für  $l > 200$  mm

| Maße      | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $d_k$     | 5,5 | 7   | 8,5 | 10  | 13  |
| k         | 2   | 2,5 | 3,5 | 4   | 5   |
| s         | 2   | 2,5 | 3   | 4   | 5   |
| ISR-Größe | T10 | T20 | T25 | T30 | T40 |
| $b^1$     | 12  | 14  | 16  | 18  | 22  |
| $b^2$     | -   | -   | -   | -   | 28  |
| $b^3$     | -   | -   | -   | -   | -   |

| Maße      | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| $d_k$     | 16   | 18   | 24   | 30   | 36   |
| k         | 6    | 7    | 9    | 11   | 13   |
| s         | 7    | 8    | 12   | 14   | 17   |
| ISR-Größe | T50  | -    | -    | -    | -    |
| $b^1$     | 26   | 30   | 38   | 46   | 54   |
| $b^2$     | 32   | 36   | 44   | 52   | 60   |
| $b^3$     | -    | -    | 57   | 65   | 73   |