


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: MT76231

**MULTI Dali2.0, Push-Dim. LED Treiber (dimmbar)
MEGATRON LED Treiber 44W-500-1050mA**

EAN-Code: 4020856762309



Eigenschaften

Unterstützte Leistung bis 44,0 W
 Nennlebensdauer 50.000 h

Eingangsspannung

Uin (V) 220-240 V
 Frequenz F (Hz) 50-60 Hz
 Stromstärke I (mA) 0,35 A
 Elektrischer Leistungsfaktor λ > 0,9
 Betriebstemperaturbereich Ta -30 bis +50° C
 Gehäusetemperatur Tc (max.) +90° C

Ausgangsspannung

Vout (V) 25-42 V
 Stromstärke I (mA) 550-1050 mA

Produktabmessungen und Gewicht

Länge 147 mm
 Breite 50 mm
 Höhe 32 mm
 Gewicht 131 g

Multi-DALI-LED-Treiber (MT76231)

Mit Dippschalter einstellbare Konstantströme

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung

<http://www.megatron-licht.eu>

ta	Vo DC	I rated(CC)	1	2	3	4	5
50°C	25V-42V	1050mA	-	-	-	-	-
		1000mA	-	-	-	ON	-
		950mA	-	-	ON	-	-
		900mA	-	-	ON	ON	-
		850mA	-	ON	-	-	-
		800mA	-	ON	-	ON	-
		750mA	-	ON	ON	-	-
		700mA	-	ON	ON	ON	-
		650mA	ON	-	-	-	-
		600mA	ON	-	-	ON	-
		550mA	ON	-	ON	-	-

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBh
 Alle Rechte vorbehalten.