

Schlagschrauber 1/2"

2125PTiMAX

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Titanium



Der 2125PTiMAX liefert beste Leistungsergebnisse seiner Klasse mit nur 155mm Länge und einem Gewicht von nur 1,14kg. Diese Größe erlaubt ungehinderten Zugang zu engen Stellen und durch das minimale Gewicht eine reduzierte Ermüdung des Anwenders... und dies stets mit maximaler Leistung.

- Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- Patentierte Ein-Hand-Umsteuerung zum Anziehen und Lösen für maximale Kontrolle des Werkzeuges.
- Stiftsicherung.
- Quiet Tool Technologie.

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/2"
Max. Drehmoment (Nm)	450
Arbeitsdrehmoment (Nm)	34-340
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Drehzahl (1/min)	15000
Gewicht (kg)	1,14
Gesamtlänge (mm)	155
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	480
Schlagzahl (1/min)	1500
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Stift
Geräuschpegel (dB(A))	93,2

2125PTiMAX



Druckluft-Schlagschrauber 1/2" Titanium



BLD-3

Federzug 2,0kg min, 3,0kg max,
1600 mm, 0,7kg



12-017L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 17
mm



12-019L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 19
mm



12-021L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1/2"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 21
mm



115-LBK1

Schmiermittel -Kit (Fett, Öl,
Tubenpresse) für IR Komposit-
Schlagschrauber



10P

Motoröl für Ingersoll-Rand
Druckluftwerkzeuge (0,5 l - Flasche)



10Z4

Öl für Druckluftwerkzeuge (0,12l
Flasche) Klasse 1, Nr. 10



115-4T

Fett für alle Schlagschrauber mit
Komposit-Gehäuse