

RAU

Fahrbare Werkbank

Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 880 x 750 x 700 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Artikelnummer: 148658



RAU.



RAU Werkbank Serie 8000

Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 750 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Gestell	Stahl
Tischtyp	Werkbank	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Gestellausführung	4 Rollen	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Gestellform	4-Fußgestell	Ablageböden	1 Stück
Höhe	880 mm	fahrbar	ja
Breite	750 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Tiefe	700 mm	Bereifung	Gummi
Stärke Platte	40 mm	Material Felge	Polypropylen
Traglast	450 kg	Rad-Ø	125 mm
höhenverstellbar	nein	Anlieferung	fertig montiert
elektrisch leitend	nein	Garantie	10 Jahre
Werkbank Ausstattung	1 Ablageboden, 1 Schiebebügel	Gewicht	43,05 kg
Material Platte	Buche		