

**Gedore**

**GEDORE K 37 90**

**Kraftschraubereinsatz 1.1/2"**

**6-kant 90 mm**

**GEDORE**





Artikelnummer: 249414

## Technische Details

Einsatztiefe	55 mm	Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöl]	1.1/2 Zoll
Einsatzlänge	110 mm	Betätigungsart	maschinenbetätigt
1000 V isoliert	nein	Antriebsaufnahme, Vierkant- [met]	40 mm
Einsatz-Ø 2	86 mm	REACH Registrierung vorhanden	nein
Sicherung	Sicherungsring und -stift	Oberfläche	brüniert
Netto-Gewicht [kg]	5,46 kg	Norm	DIN 3129   ISO 2725-2   DIN 3121 - H 40   ISO 1174
Einsatz-Ø 1	130 mm	Gesamtlänge [mm]	110 mm
Schlüsselweite 1 [mm]	90 mm	Material	Stahl
VDE zertifiziert	nein	Inhalt (Anzahl Stück)	1

## Zubehör

249570		KB 3770 Sicherungsring Ø 75 mm
249580		KB 3775 Sicherungsstift Ø 6 mm