

## META

### Systemregal - Grundfeld CLIP

CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 636 mm, Fachlast 100 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 475041



Das Lagersystem



## META System-Steckregal CLIP

### Grundregal

Systemregal - Grundfeld





- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 636 mm
- Feldlast 2400 kg
- Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm











- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstreben und Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details







Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	600 mm
Regaltyp	Systemregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2500 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben // Aussteifungstraversen
Breite	1056 mm	Systemlochung	50 mm
Tiefe	636 mm	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
Fachlast	100 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	2400 kg	Anlieferung	vormontiert
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Garantie	5 Jahre
Fachbreite	1000 mm	Gewicht	42,4872 kg




## Zubehör

150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071	·	Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
156531		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 600 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
156542		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand
157931		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 600 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

157953		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1000 mm, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm
158628		Trenngitter, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 150 x 600 mm, Freistehend, Aus Stahl
158752		Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 300 x 600 mm, Durchgehend
158876		Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 400 x 600 mm, Durchgehend, Aus Stahl
158934		Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 500 x 600 mm, Durchgehend, Aus Stahl
159245		Flügeltür für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehgriff, 3-Riegelverschluss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
160674		Sockelleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 56 x 1000 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
268502		Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 756 x 636 mm, Fachlast 100 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
475143		Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1006 x 636 mm, Fachlast 100 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
475416		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, der Boden wird mit Clip-Bodenträgern befestigt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter

532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß