

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1400 x 550 mm, 4 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt

Artikelnummer: 520178



WSM Fahrrad-Bügelständer auch für Mountainbikes geeignet

Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1400 x 550 mm
- 4 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 350 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- zum Aufdübeln
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Lieferung inklusive Montagematerial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Außeneinrichtung | Fahrradständer | Befestigungsart | zum Aufdübeln |
| Zweiradständertyp | Bügelparker | Einstellwinkel | 90 ° |
| Höhe | 415 mm | Werbefläche | nein |
| Länge | 1400 mm | Material | Stahl |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| Tiefe | 550 mm | Material Verarbeitung | verschraubt |
| Reifenbreite | 55 mm | Oberfläche Ständer | feuerverzinkt |
| Durchmesser Rohr | 18 mm | Farbe Ausführung | feuerverzinkt |
| Einstellplätze Anzahl | 4 | Ausführung | platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung |
| Nutzung | einseitig | Lieferumfang | inklusive Montagematerial |
| Radabstand | 350 mm | Anlieferung | zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage |
| Ständer Funktion | vorbereitet zur Reihenverbindung | Gewicht | 15,3 kg |
| Aufstellung/Montage | Boden | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 224764 |  | Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub |
| 306237 |  | Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 63 l, Höhe x Durchmesser 500 x 400 mm, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion durchbrochen |
| 306339 |  | Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 27 l, Höhe 430 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen |
| 509310 |  | Kundenstopper, für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 960 x 470 x 670 mm, passend für DIN A2, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber |
| 525474 |  | Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in grün, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in grün |
| 531400 |  | Fluchtwegschild, Sammelstelle, Dreiecksschild, aus Aluminium, Oberfläche reflektierend, Höhe x Breite 400 x 400 mm |
| 532192 |  | Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt |
| 975113 |  | Überdachung, Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, Dach aus Trapezblech, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL9002 Grauweiß |