


KLW Lutz Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 2 Füße / 1 Container, Ausstattung: 5 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung



Artikelnummer: 532370



KLW Lutz Standard-Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
- Ausstattung: 5 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x50 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm/1x250 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 447 x 447 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 90 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschließbar mit Zylinderschloss



- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Nutztiefe Schublade	447 mm
Tischtyp	Werkbank	Schubladentraglast	100 kg
Gestellform	2 Füße / 1 Container	Auszug Schublade	90 %
Höhe	840 mm	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Rollenföhrung
Breite	1500 mm	Auszugssperre	Einzelauzugssperre
Tiefe	700 mm	Griff	Griffleiste
Stärke Platte	40 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
höhenverstellbar	nein	Material Platte	Multiplex
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Platte	geölt
Werkbank Ausstattung	5 Schubladen	Farbe Platte	Buche
Schubladen Anzahl	5 Stück	Material Gestell	Stahl
Schubladen Anzahl x Höhe	1x50 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm/1x250 mm	Oberfläche Gestell	einbrennlackiert
Fronthöhe 50 mm	1 Stück	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Fronthöhe 125 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 175 mm	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Fronthöhe 250 mm	1 Stück	Gewicht	114 kg
Nutzbreite Schublade	447 mm		

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung

222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau