

## Bauer Späne-Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 1220 x 1395 x 1070 mm, Inhalt 0,6 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 967443



## Bauer Späne-Kippwagen

### mit Einfahrtaschen

Späne-Kippwagen

- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 1220 x 1395 x 1070 mm
- Schüttkantenhöhe 830 mm
- Inhalt 0,6 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Gewicht 141 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Materialstärke 2 mm
- Rad Ø 250 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn und Lochblech-Zwischenboden (Loch-Ø 3 mm, Teilung 6


mm)

- mit Lochblech-Einsatz
- Hohe Stabilität durch Flacheisenverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Vollgummi-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Inhalt	0,6 m³	Einfahrtaschenabstand	465 mm
Höhe	1220 mm	Ablasshahn	ja
Länge	1395 mm	stapelbar	nein
Breite	1070 mm	nestbar	nein
Traglast	300 kg	Gefahrstoffeignung	nein
Höhe Schüttkante	830 mm	Oberfläche	lackiert
Material	Blech	Farbe	gelborange // RAL2000
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Materialstärke Wanne	2 mm	Deckeltyp	Klappdeckel
Stabilität / Aussteifung / Verst	Flacheisen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Kippfunktion	manuell	Bereifung	Vollgummi
Kippsicherung	Federkippsicherung	Durchmesser Rad	250 mm
ebenerdige Entleerung	ja	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
unterfahrbar	ja	Behälter Ausstattung	mit Lochblech-Einsatz
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Gewicht	141 kg
Einfahrtaschenhöhe	55 mm		

## Zubehör

500415		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,6 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau

