




## MultiClamp-Meter Pro



Die professionelle Strom- und Spannungsmesszange mit echter Effektivwertmessung

Rev.0211



- Zuverlässige und **schnelle Strommessungen in allen geschlossenen Stromkreisen**
- Misst Gleich- und Wechselströme mit **echter Effektivwertbestimmung (True RMS)**
- **Automatischer Durchgangstester** mit akustischem Signalton
- **Exakte Messergebnisse** bei Gleichstrommessung durch DC-Nullung
- **Automatische Diodenmessung** mit Durchlassspannung bis 1,5V
- **Peak-HOLD Funktion** zur Bestimmung von kurzzeitigen Einschaltströmen
- **Hohe Messauflösung** für exakte Strom- und Spannungs- und Widerstandsbestimmung
- **Integrierter, kontaktloser Spannungsindikator** zur schnellen Bestimmung spannungsführender Teile
- **CAT III - 600 V** - Einsetzbar für Messungen an der gesamten Gebäudeinstallation.
- **Integrierte Messpunktbeleuchtung** durch lichtstarke LED-Beleuchtung
- **MIN/MAX Funktion** zur Bestimmung von veränderlichen Messgrößen
- Großes, gut ablesbares **LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bargraphanzeige**

### TECHNISCHE DATEN

**MAX. EINGANGSLEISTUNG**  
 A AC / V DC: 200A (PEAK 282,8A)  
 V AC/DC: 600V AC/DC  
 Widerstand, Durchgangsprüfung:  
 600V AC/DC

**STROM AC**  
 0...200 A, ± 2,5%

**STROM DC**  
 0...200 A, ± 2,0%

**SPANNUNG AC**  
 0,2...600 V, ± 1,5%

**SPANNUNG DC**  
 0,2...600 V, ± 1,0%

**FREQUENZBEREICH** 50/60Hz AC

**DURCHGANGSTEST**  
 Ansprechschwelle < 30 Ω  
 Teststrom < 0,5 mA

**PEAK HOLD**  
 misst Spitzenstrom < 10 ms

**ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE**  
 CAT III - 600 V

**LC-DISPLAY**  
 bis 1999 (3 1/2 Stellen)

**STROMVERSORGUNG**  
 2 x 1,5 Typ AAA, LR03 Alkali

**ARBEITSTEMP.** -10 °C... 55 °C

**ABMESSUNGEN** 164 x 65 x 32 mm

**GEWICHT** 175g



Beleuchtetes Display



Einfach zu bedienen-  
des Funktionsrad



Großer Zangenweg



**MultiClamp-Meter Pro**  
 + Batterien (2 x 1,5V AAA)  
 + 2 Messleitungen

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
 190 x 310 x 65 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MultiClamp-Meter Pro	083.040A	4 021563 671205	5