

**New**

**icotek**<sup>®</sup>

# KEL-DPZ

## Kabeldurchführungsplatten

## Cable entry plates



Frontansicht der  
KEL-DPZ

front view of  
KEL-DPZ

- sekundenschnell zu bestücken
- automatisch abgedichtet und zugentlastet
- 2-fache Abdichtung der Leitungen
- Zugentlastung der Leitungen
- mit 10 mm extrem flache Bauform
- passend auf Standardausschnitt des 24 poligen Steckverbinder

- equipped within seconds
- automatically sealed and strain relieved
- twofold sealing of cables
- strain relief of cables
- extremely flat design with 10 mm installation height
- suitable for standardized cut-out of 24-pole connector



Rückansicht der  
KEL-DPZ

rear view of  
KEL-DPZ

Detailansicht der 1. Abdichtung auf der Vorderseite

detailed view of first sealing on front side



Detailansicht der 2. Abdichtung und Zugentlastung auf der Rückseite

detailed view of second sealing and strain relief on rear side



umlaufende Dichtlippe  
surrounding sealing lip

- 2-fache Abdichtung der Leitungen gemäß IP 65
- Zugentlastung der Leitungen
- Nicht verwendete Durchführungen bleiben als Reserve und sind somit auch dicht
- twofold sealing of cables according to IP 65
- strain relief of cables
- entries not in use are kept in reserve and stay tight



Bezeichnung Type	Art.-Nr. Order #	Anzahl Leitungen Number of cables	VE Packing unit
KEL-DPZ 24/14	43700	10 x 3,2 - 6,5 mm 4 x 16,0 - 22,0 mm	10
KEL-DPZ 24/17	43705	6 x 3,2 - 6,5 mm 6 x 5,0 - 10,2 mm 5 x 9,0 - 16,2 mm	10
KEL-DPZ 24/25	43710	12 x 3,2 - 6,5 mm 7 x 4,8 - 9,7 mm 6 x 7,5 - 12,0 mm	10
KEL-DPZ 24/42	43715	42 x 3,2 - 6,5 mm	10

**Spezifikation:** Werkstoff Rahmen: Polyamid  
Werkstoff Dichtplatte: Elastomer  
Brandklasse UL 94 V0 - selbstverlöschend  
halogenfrei, silikonfrei

**Specification:** Material of frame: Polyamide  
Material of sealing plate: Elastomer  
UL 94 V0 - self-extinguishing  
free of halogen and silicone