


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6101V Handwagen feuerverzinkt



Leichter und sehr handlicher Handwagen. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Deichsel anschraubbar. Mit herausnehmbarer Kunststoffmulde. Mulde 90 Liter Inhalt, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	200
Ladeflächenlänge (mm)	690
Ladeflächenbreite (mm)	356
Gesamtlänge (mm)	1401
Gesamtbreite (mm)	581
Gesamthöhe (mm)	777
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	260 x 56
Ausführung	mit Mulde
Gewicht (kg)	13,8
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976661018