

Nr. 167 Drahtseilrollen aus Grauguss

Rille roh, Nabenloch gebohrt.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	140	200	250/1
Rillengrund-Ø	100	140	185
Rillenradius	3	4	6
Rillentiefe	20	30	32
Kranzbreite	28	40	42
Bohrung für Bolzen	12	16	22
Nabenlänge	35	45	50
Naben-Ø	35	35	35
Seil-Ø max.	6	8	12
Tragfähigkeit in kg	250	1000	2000
Gewicht in kg ca.	1,10	2,30	6,30

Nr. 169 Drahtseilrollen aus Grauguss

Rille gedreht, passend zu Bockrollen Nr. 186 und zu Drahtseileitrollen Nr. 191 und Nr. 192. Außen-Ø 60 - 325 mm: mit Selbstschmierlager mit Fettkammer. Außen-Ø 375 - 470 mm: mit Bronzelager mit Schmieraschen.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	60	90	120	150	190
Rillengrund-Ø	48	72	100	125	160
Rillenradius	1,5	2	2,5	3	4
Rillentiefe	6	9	10	12	15
Kranzbreite	13	15	18	22	27
Bohrung für Bolzen	8	14	14	22	32
Nabenlänge	24	32	35	40	42
Naben-Ø	22	32	35	46	62
Seil-Ø max.	3	4	5	6	8
Tragfähigkeit in kg	200	300	500	1000	1500
Gewicht in kg ca.	0,30	0,52	0,85	1,45	2,60

Rollenaußen-Ø	235	280	325	375	470
Rillengrund-Ø	200	240	280	320	400
Rillenradius	5	6	7	8	10
Rillentiefe	17	20	22	27	35
Kranzbreite	32	36	41	48	58
Bohrung für Bolzen	40	50	60	70	70
Nabenlänge	50	62	70	85	90
Naben-Ø	78	92	108	120	140
Seil-Ø max.	10	12	14	16	20
Tragfähigkeit in kg	2000	3000	4000	6400	10000
Gewicht in kg ca.	4,50	6,80	10,80	16,50	34,70