

# PRODUKTDATENBLATT

## ST38

**TOP**LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Standzeit
- Leicht schneidend

Stationäre Edelstahlrennscheibe speziell für die Kappsäge entwickelt. Hoher Zirkonanteil. Eisen- und schwefelfrei.



Typenbezeichnung	ST38
Artikelbezeichnung 1	Stationäre Trennscheibe
Artikel-Nr.	209498
GTIN	4011890090015
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,408 kg
Produktabmessung	300 x 2,5 x 25,40
Durchmesser 1	300 mm
Stärke	2,5 mm
Bohrung	25,40 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	5100 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	31A24P9-BF13083
Produktkategorie-Nummer	PK03
Produktkategorie-Text	ST
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890090213
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	300 mm
Breite Verpackung	300 mm
Höhe Verpackung	40 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,080 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	IT