

CS 45 18.0-EC C


Kompakte Akku-Handkreissäge mit Pendelhau-
be 18,0 V

Bestell-Nr. 517674

GTIN 4030293237667



- + Durch die Bauweise perfekt ausbalancierte Säge für den Freihandbetrieb. Der Handgriff liegt in einer Linie mit dem Sägeblatt, was die exakte Führung der Säge am Anriss erleichtert und ohne Schienensystem gerade Schnittergebnisse unterstützt
- + Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Schaltafeln und Span- oder OSB-Platten
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + 18,0 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 2 Sekunden
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Kompakte und ergonomische Bauform
- + Nach neuesten Vorschriften ohne Spaltkeil für Tauchschnitte und ohne aufwendigen Ausbau des Spaltkeils
- + Schnitttiefeinstellung durch selbsterklärenden Klemmhebel
- + Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm oder Stufenadapter
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Schnitttiefe	46,5 mm
Sägeblattdurchmesser	128 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Abmessung LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,4 kg

Lieferumfang

- 1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (517682)
- 1 Parallelanschlag