



AS-INTERFACE FUNKTIONSMODUL LOGO!
STANDARDSLAVE IP20 4DI/4DO

Allgemeine technische Daten:

Ausführung des Produkts		AS-Interface Anschaltung für LOGO!
Typ		4 Eingänge (virtuell) / 4 Ausgänge (virtuell)
Ausführung des Slave-Typs		Standard-Slave
Versorgungsspannung DC	V	24
Statusanzeige Anzeige AS-Interface/Diagnose		Dual-LED grün/rot

Eingänge:

Anzahl der Digitaleingänge		4
-----------------------------------	--	---

Ausgänge:

Anzahl der Digitalausgänge		4
-----------------------------------	--	---

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	0 ... 55
Schutzart IP		IP20

Mechanische Daten:

Breite	mm	36
Höhe	mm	90
Tiefe	mm	58
Befestigungsart		auf Hutschiene

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	---------------------	-----------



CSA



GOST



UL



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



ABS

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Umweltbestätigung](#)

[Konformitätserklärung](#)

[ng](#)

sonstiges

[Bestätigungen](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK14000CE100AA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK14000CE100AA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK14000CE100AA2&lang=de



letzte Änderung:



16.03.2015