



Beschrijving:

Slangaansluitingen met buitenschroefdraad en zeskant R 3/8" x 1/2" (R 3/8" x 13 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van s

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad Ø d2 = R 3/8" - buitenschroefdraad
- Tuit buiten-Ø d3 = 13 mm resp. 1/2" (bevestigingsbereik)
- l = 55 mm
- Sleutelwijdte sw = 19 mm

Informatie:

Artikel

| | |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 541300 |
| GTIN | 4007228702224 |
| Douanetarief | 39174000 |
| Verpakkingseenheid (PU) | 10 |

| | |
|--------------|------------|
| Kleur | natuurlijk |
| Gewicht (kg) | 0,01 |

Buitenverpakking

| | |
|-------------------|----------------|
| Inhoud in stukken | 10 |
| D x B x H (mm) | 250 x 250 x 85 |

| | |
|--------------------|-----|
| Brutogewicht VE kg | 0,1 |
|--------------------|-----|

Pallet

| | |
|------------------|------------------|
| Aantal kartonnen | 336 |
| Aantal lagen | 8 |
| D x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 0,83 |

| | |
|--------------------------|-------|
| Kartonnen dozen per laag | 42 |
| Gewicht (kg) | 356,0 |