



## Description:

Nourrices à carburant CLASSIC 10 litres, noir, PE-HD, qualité particulièrement élevée pour l'essence et le diesel

- fabriquées selon les anciennes normes d'homologation RKK
- une haute qualité offrant une très faible perméation (sans odeur)
- Fabrication testée par le TÜV, robuste et insensible aux chocs
- Convient pour E10, pas de particules de rouille et conductivité thermique réduite par rapport aux bidons métalliques
- matériau antistatique/résistance superficielle  $10^4$  à  $10^5$  Ohm
- y compris tube de sortie et raccord fileté imperdable
- pour identifier (conformément à la directive SGH et à l'ADR) les nourrices remplies de carburant, nous recommandons nos autocollants pour nourrices réf. 306100
- sur demande : marquage, étiquetage et couleur personnalisée
- accessoires et pièces de rechange distincts disponibles : tuyaux de sortie, étiquettes d'étiquetage des dangers (306100)
- N° d'homologation 01/BAM/3.10/2/85
- $r = \varnothing$  intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm /  $a = \varnothing$  de filetage extérieur = 38 mm
- $p$ =profondeur=164 mm,  $l$ =largeur=333 mm,  $h$ =hauteur=324 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>812300</b>
GTIN	<b>4007228700701</b>
Tarif douanier	<b>39233090</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>5</b>

Couleur	<b>noir</b>
Volume en l	<b>10</b>
Poids (kg)	<b>1,06</b>
T x B x H (mm)	<b>164 x 333 x 324</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>5</b>
T x B x H (mm)	<b>790 x 340 x 355</b>

Poids par récipient (kg)	<b>5,811</b>
--------------------------	--------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>18</b>
Nombre de couches	<b>6</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,28</b>

Carton par étage	<b>3</b>
Poids (kg)	<b>124,598</b>