

Artikelnummer: 120886

Kurzbeschreibung: Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Anbauregal, 5 lackierte Böden, B 1025 x H 1960 mm, 100 kg

Langbeschreibung: Das in verschiedenen Ausführungen der Regaltiefe erhältliche Fachbodenregal R 3000 von SSI Schäfer mit 5/6/7 Böden ist ein flexibles Regalsystem für die Lagerhaltung in ebenerdiger Bauweise, erhältlich als Grund- und Anbauregal.

Das Einlegen der Regalböden ist durch das Nockenraster an den verzinkten Rahmen in Abständen von jeweils 53 mm nach Belieben gestaltbar. Die Regalböden lassen sich je nach gewählter Belastbarkeit mit bis zu 100 kg belasten. Bringt man die mit dem Grundregal gelieferten Kreuzverbände an, sind Feldbelastungen bis zu 1500 kg möglich.

Dieses Fachbodenregal zeichnet sich durch ein hohes Mass an Robustheit aus und eignet sich ideal für die gleichermassen unkomplizierte wie wirtschaftliche Lagerung von Ordnern und Kästen, aber auch von sperrigen Teilen aus industrieller Fertigung. Eine schraubenlose Montage und ein flexibles Stecksystem sorgen für maximale Flexibilität und die Möglichkeit einer individuellen, ganz auf die eigenen Bedürfnisse angepassten Gestaltung des Lagerkonzeptes in ebenerdiger Bauweise.

Weitere Details:

Regalkonstruktion mit Grund- und Anbaufeldern für ebenerdige Bauweise
Flexible Lagerung: leichte und schwere, kleinvolumige bis sperrige Güter
5/6/7 Lagerebenen, wählbare Belastbarkeit
Beliebige Erweiterbarkeit dank cleverem Stecksystem
Kostengünstige, stabile Ausführung für anspruchsvolle Einsatzzwecke
Umfangreiche Auswahl an Zubehör für individuelle Anpassung
Euro-Mass-Modularität und GS-Prüfzeichen

Stecksystem:

Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern gleicher Tiefe erweitert werden
Schraubenlose Montage von Regalrahmen und Systembauteilen
Konische Nuten auf Stirnseiten für das spielfreie Einhängen von Trägertaschen und Kreuzverbänden
Nockenausprägungen auf Breitseiten zum Einhängen von Fachböden
Maximale Feldlast mit Kreuzverbänden bis 1500 kg (Grundfeld)
Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 mm
Inkl. Unterlegplatten zum Bodenausgleich, Abschlusskappen, Bodenbefestigung, Kreuzverband (nur Grundregal), Regaltypenschild (nur Grundregal)
Material: verzinktes Stahlblech
Ausführung Böden: 5, 6, 7 Stück, lackiert
Fachlast: 100 kg
Feldlast: 500 kg
Regalbreite: 1025 mm (Anbauregal)
Regaltiefe: 300 - 800 mm
Regalhöhe: verschiedene Höhen

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052941934384

