

Rollcart Plattformwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 870 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 157974



Rollcart Schiebebügelwagen

extra niedrige Ladehöhe

Plattformwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 870 x 450 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Höhe x Länge x Breite 900 x 950 x 450 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	150 kg	Bereifung	TPE
elektrisch leitend	nein	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladehöhe	190 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenlänge	870 mm	Höhe	900 mm
Ladeflächenbreite	450 mm	Länge	950 mm
Material Plattform	Holz	Breite	450 mm
Aufbauten	keine	Farbe	enzianblau // RAL5010

nestbar	nein	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
klappbar	nein	Gewicht	15 kg
Sicherungsrand	nein		

Zubehör

157956		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 160 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar