LED-Lupenleuchte

MAULmakro

LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 2220 Lux, Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, Lupe mit 3 dpt, Ø 127 mm, Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 40° drehbar, Armlänge 600 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 235 mm, Aus Metall in weiß



Artikelnummer: 239200





LED-Lupenleuchte

- LED, Leuchtmittel nicht austauschbar
- Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 2220 Lux
- Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000
 h
- Leuchtenkopf mit Schutzkappe gegen Sonneneinstrahlung und Verstauben
- Lupe mit 3 dpt, Ø 127 mm
- Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 40° drehbar, Armlänge 600 mm, 2-teilia
- Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 235 mm

• Aus Metall in weiß

Technische Details			
Bürohelfer	Leuchten	Brenndauer	50000 h
Leuchtentyp	LED-Lupenleuchte	dimmbar	nein
Aufstellung/Montage	Standfuß	Leuchtenkopf Ausstattung	Schutzkappe
Armlänge	600 mm	Lupe	ja
Teilung Arm	2-teilig	Durchmesser Lupe	127 mm
Arm neigbar	ja	Lupe Dioptrie	3 dpt
Leuchtmitteltyp	LED	Leuchtenarm Funktion	Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 40° drehbar
Leuchtfarbe	kaltweiß (tageslichtweiß)	drehbar	ja
Farbtemperatur	6500 Kelvin	Höhe	400-600 mm
Beleuchtungsstärke	2220 Lux	Material	Metall
Lichtstrom	922 Lumen	Durchmesser Leuchtenfuß	235 mm
Energieeffizienzklasse	Е	Farbe	weiß
Gewichteter Energieverbrauch	8 kWh / 1.000 h	WEEE- Registrierungsnummer	DE56172171
LED	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar	Gewicht	2,79 kg

Dazu passt auch			
146390		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch	
218985	0 0 0 0 0 0	Magnet "Happy", Durchmesser 20 mm, in gelb, Mit 0,3 kg Haftkraft	
525443		Etikettenhalter, Höhe x Länge 10 x 50 mm, Rückseite magnetisch	