

## Halogenglühlampe 15x58mm, GY6,35 24V 250W axial

Artikel-Nr. 42610

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lampenleistung:        | 250 W     |
| Lampenspannung:        | 24 - 24 V |
| Lichtstrom:            | 4500 lm   |
| Sockel:                | GY6,35    |
| Durchmesser:           | 15 mm     |
| Gesamtlänge:           | 58 mm     |
| Geeignet für Backofen: | Nein      |
| UV-Schutz:             | Nein      |
| Axiale Wendel:         | Ja        |
| Niederdrucktechnik:    | Ja        |
| Infrarottechnik:       | Nein      |
| Ausführung:            | klar      |
| Xenon:                 | Nein      |



Halogenglühlampe 15x58mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, axial, klar,  
Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:07



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.