

PAVOY

Armoire équipement

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, Avec cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 401315



PAVOY Armoire équipement Basis

Armoire équipement


- convient pour l'utilisation dans des bureaux classiques, des bureaux d'atelier ou des bureaux d'entrepôt dans les zones administratives, les zones de production ou également les entreprises artisanales
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- force par plateau 80 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 6 niveau(x) avec tablette en acier
- Avec cloison de séparation médiane
- À gauche 5 tabl.

- À droite 1 tablette à chapeaux fixe et 1 tringle avec 3 crochets coulissants
- réglable par pas de 17 mm
- double porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
type d'armoire	Armoire équipement	verrouillable	oui
convient pour (secteurs)	bureaux, bureaux d'atelier, bureaux d'entrepôt, bureaux de contremaître	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	500 mm	tablette réglable au pas	17 mm
équipement armoire	tablettes, tringle à vêtements, crochet	couleur de la tablette	comme couleur du corps
équipement armoire gauche	5 tabl.	surface de tablette	finition peinture époxy
équipement armoire droite	1 tablette à chapeaux fixe et 1 tringle avec 3 crochets coulissants	cloison de séparation médiane	oui
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	angle d'ouverture de porte	110 °
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée tournante
charge tablette	80 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	garantie	10 années
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	74 kg
surface de face avant	finition peinture époxy		

Accessoires

530069		Angle d'ouverture de porte élargi 180°, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
700001		tablette en acier pour Armoire équipement, pour armoire largeur x profondeur 1000 x 500 mm, force 80 kg, en acier

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE