

élingue

2 brins, force 0 - 45° / 45 - 60° 1400 / 1000 kg, longueur utile 1 m, Ø câble de levage 10 mm, avec manille

Numéro d'article: 504987



Élingue

2 brins

élingue

- 2 brins
- force 0 - 45° / 45 - 60° 1400 / 1000 kg
- longueur utile 1 m
- Ø câble de levage 10 mm
- avec manille
- en acier
- selon DIN EN 13414-1 et les recommandations de la FSA (association de sécurité allemande)

Détails techniques

appareil de levage	équipement d'arrimage	nombre de chaînes	2 pièce
équipement d'arrimage	élingue	type de crochet	manille
charge (simple directe)	1400 kg	Ø du câble	10 mm
Force 0-45°	1400 kg	matériau	acier

Force 45-60°	1000 kg	norme	DIN EN 13414-1 // recommandations FSA
longueur utile	1 m	Poids	2,27 kg

Accessoires

505027	.	Allongement pour élingue, force 1400 kg, 2 brins, supplément de prix par mètre ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	---