

META

rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1306 x 635 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 100 kg, 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 594109



Das Lagersystem



META Rayonnages sans boulons pour classeurs

Rayonnage de départ

META rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1306 x 635 mm
- charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 100 kg
- largeur x profondeur compartiment 1250 x 600 mm
- 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur
- niveaux avec rebord antichute central emboîtable pour éviter les chutes de classeurs

- Réglable au pas de 25 mm
- les canaux longitudinaux en forme de M à 5 pliages garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses longitudinales
- structure en acier
- montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, 1 bac de rétention et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	bilatéral
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	matériau	acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage départ	largeur de compartiment	1250 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	profondeur de compartiment	600 mm
hauteur	2200 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
largeur	1306 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	635 mm	hauteurs de classeurs	6 pièce
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	surface de tablette	galvanisé // finition peinture époxy
charge maxi par tablette	100 kg	surface de montant	galvanisé // finition peinture époxy
charge maxi par élément	1000 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
type tablette/niveau	tablette en acier	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, 1 bac de rétention et plateaux conf. à l'offre
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute central	livraison	prémonté
stabilité des tablettes / niveau	canaux longitudinaux en forme de M // pliage de sécurité	certification	GS // label de qualité RAL
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	garantie	5 années
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	76,1772 kg
stabilité / renfort / entretoise	traverses longitudinales		

Accessoires

101520		séparateur à compartiments, pour rayonnage pour classeurs, autonome, réglage en continu, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150070		chevillage mural pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150071		kit de chevillage à pied pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150122		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair
488495		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1006 x 636 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
593955		tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1250 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 100 kg, équipé de canal longitudinal et pli de sécurité, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
594018		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 756 x 635 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 80 kg, 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
594131		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1256 x 600 mm, charge maximale par élément 1000 kg / charge max. par tablette 100 kg, 7 niveau(x) avec tablette en acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg