

# Feuille de données du produit

Article N°: 2560 Chariot caisse

**fetra**<sup>®</sup>  
●●●●

**Equipements de manutention**



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau et ridelles en bois, hauteur 250 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	500
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	850
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	440
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	228
<b>Longueur totale (mm)</b>	970
<b>Largeur totale (mm)</b>	509
<b>Hauteur totale (mm)</b>	948
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	160 x 40
<b>Configuration</b>	Holz
<b>Poids (kg)</b>	30
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976025605