



Crochet peseur PCE-CS 300



PCE-CS 300

Nous vous proposons une balance à grue avec une plage de mesure de 300 kg, avec laquelle vous pourrez réaliser des pesées de contrôle à niveau interne. Cette balance à grue possède une fonction de tare ce qui vous permet d'effectuer des pesées avec précision. La balance est livrée avec un crochet et une télécommande incluse. Sa finition solide la rend apte pour une utilisation quotidienne dans le secteur industriel et dans les secteurs tels que le commerce, le transport ou l'alimentation.. La balance à grue est livrée calibrée d'usine. Si vous le souhaitez, vous pouvez solliciter un calibrage de laboratoire avec un certificat ISO (avec un coût supplémentaire) pour respecter la norme ISO 900x.

- ▶ Ecran LED à lecture facile avec chiffres de 20 mm de hauteur et illumination de fond
- ▶ Télécommande par infrarouges (distance maximum de 10 m par rapport à la balance)
- ▶ Protection IP 54
- ▶ Alimentée par quatre piles (type AA)
- ▶ Avertissement sonore quand le poids s'est stabilisé
- ▶ Manille en acier noble, crochet en zinc
- ▶ Surcharge max. 150 %
- ▶ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

Caractéristiques techniques


Plage	0 ... 300 kg
Résolution	0,05 kg
Poids minimum	2 kg
Reproductibilité	0,1 kg
Surcharge max.	150 %
Durée de stabilisation	< 10 secondes
Tare	Dans toute la plage
Protection	IP54
Écran	LCD, chiffres de 20 mm de hauteur
Hauteur chiffres	20 mm
Conditions ambiantes	-10 ... +40 °C / 30 ... 90 % H.r.
Alimentation	4 x piles de 1,5 V, type AA
Télécommande	Toutes les fonctions
Poids	1,2 kg (piles incluses)

Contenu de livraison

1 x Crochet peseur PCE-CS 300
1 x Télécommande (piles incluses)
4 x Piles de 1,5 V AA
1 x Crochet
1 x Manille
1 x Boîte de transport
1 x Notice d'emploi

Accessoires

CAL-0.5T	Certificat d'étalonnage ISO
----------	-----------------------------



Sous réserve de modifications