




ASSMANN DVI-Anschlusskabel

AK-320101-050-S
EAN 4016032298335



DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 5.0m, DVI-D Dual Link, sw

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

Full HD, Dual-Link

- Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
- AWG: 30
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz

- Haube: vergossen
- Schirmung: dreifache Schirmung
- Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
- Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- Sortiment: DVI Kabel
- HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 5 m
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	11,60	38,00	30,00	30,00	34.200,00
Innen-VPE	5	2,90	26,00	30,00	17,00	13.260,00
Einzel-VPE	1	0,58	22,00	20,00	6,00	2.640,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,49	20,00	18,00	5,50	1.980,00

Weitere Anwendungsbilder:

