

Termékinformációk

26 26 200 T

Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (gólyacsőr fogó)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V   $\angle 40^\circ$ 

- **Elastikus csúcsok:** Alaktartó csavarodás esetén is
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Csavarodásálló, elastikus precíziós csúcsok
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélel
- Vágóélel plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	26 26 200 T
EAN	4003773081456
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	215 g
Méret	200 x 54 x 27 mm
Szabvány	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Fogófelület hossza (L4)	23,0 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk