

Productinformatie

46 11 A0

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5254 A; rechte punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard

Borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 A



MM Ø

Algemeen

Artikel-nr.	46 11 A0
EAN	4003773033950
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	85 g
Afmetingen	140 x 69 x 11 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 3 – 10 mm
Punten (diameter)	Ø 0,9 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen