

Productinformatie

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Waterpomptang extra-slanke

DIN ISO 8976



- Ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten, automotiv en industrie
- Lange, spitse bekken
- Bijzonder goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik
- Vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk
- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	87 51 250
EAN	4003773061267
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	328 g
Afmetingen	250 x 43 x 16 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	19
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 1 1/4
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	34 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 32 mm
max. parallelle opening in mm	37 mm
max. grijpdiepte	42 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Optimale toegang tot het werkstuk. Ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten, automotiv en industrie



Zeer slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik (in vergelijking met conventionele waterpomptangen)

