

## Information produit

# 97 22 240 SB

## Pince à sertir

- Avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 et M 5
- Plus de stabilité et mouvement sans à-coups grâce à la charnière vissée
- Acier spécial, haute résistance




### Informations générales

Réf.	97 22 240 SB
EAN	4003773070733
Pince	noire laquée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	280 g
Dimensions	240 x 85 x 25 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Application	cosses + connecteurs isolés
Capacité Millimètre carré	0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>
nombre de positions de sertissage	3
AWG	20 — 10

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B