



Allgemeine Informationen

Materialnummer	79505
Type	Deckenleuchte
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	EGLO connect Light

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm)	75
Artikel Durchmesser (in mm)	570
Nettogewicht (in kg)	1,65 Kilogramm

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	weiss
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff m. Kristalleffekt
Glas-/Schirmfarbe	weiss

Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Funktion	Fernbedienung inkl. LED nicht tauschbar Steuerung über APP + Fernbedienung BLE, CCT
Batterie	Ja
Batterie Art	AAA; R03P; 1,5V

Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	2
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	DC 24-29V 1200mA
Dimmbar	Ja
max. Wattage (1)	32W

Leuchtmittel 1

Kelvin Gesamt	2700-6500K
Lichtfarbe Gesamt	TUNEABLE WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	32
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6

