

bott **werkbank** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 740 - 1140 x 1500 x 750 mm, tafelblad van beuken, geolied, draagvermogen 1500 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 126114

bott Werkbank cubio

werkbank















- hoogte x breedte x diepte 740 - 1140 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van beuken, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1500 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 4 laden
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met lade voor normale belastingen
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs





Technische details

meubeltype	tafel	fronthoogte 200 mm	1 stuks
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	75 kg

uitvoering frame	4 voeten	uittrekbare lade	100 %
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekrail lade	kogelgelagerd
hoogte	740-1140 mm	materiaal plaat	beuken
breedte	1500 mm	oppervlak plaat	geolied
diepte	750 mm	kleur plaat	beuken
soort uittrekking	lade voor normale belastingen	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	40 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	1500 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak front	m. poedercoating
werkbank uitrusting	4 laden	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
laden aantal	4 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 75 mm	2 stuks	gewicht	127,5 kg
fronthoogte 150 mm	1 stuks		

Gerelateerde Producten

126154		zijpaneel voor werkbank, hoogte x breedte 692 x 610 mm, geperforeerd, in RAL5010 gentiaanblauw
126156		zijpaneel voor werkbank, hoogte x breedte 692 x 610 mm, geperforeerd, in RAL7035 lichtgrijs
126157		zijpaneel voor werkbank, hoogte x breedte 692 x 610 mm, geperforeerd, in RAL7016 antracietgrijs
126158		zijpaneel voor werkbank, hoogte x breedte 692 x 610 mm, geperforeerd, in RAL3004 purperrood
126163		legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 1500 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126164		achterwandlijst voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 662 x 1500 x 24 mm, in lichtgrijs
126167		dwarsschoor voor werkbank, breedte 1500 mm, 3-delig, in RAL7035 lichtgrijs
126168		legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 1500 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126221		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm
126222		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm
126223		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm, met vergrendelingsfunctie
126225		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm, met vergrendelingsfunctie
126226		afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw achter, hoogte x breedte x diepte 85 x 1500 x 15 mm, van beuken-multiplex
126228		afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw aan de zijkant, hoogte x breedte x diepte 85 x 15 x 750 mm, van beuken-multiplex

126229		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 16,5 x 175 x 175 mm, voor bekbreedte 100 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126230		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 22 x 215 x 215 mm, voor bekbreedte 125 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126231		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 24 x 225 x 225 mm, voor bekbreedte 135 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126232		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 260 x 260 mm, voor bekbreedte 150 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126233		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 284 x 284 mm, voor bekbreedte 175 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126234		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 100 mm, met gasdrukveer