

## Planeta-Hebezeuge treuil à câble de chantier électrique

charge de traction 300 kg, hauteur  
de construction 640 mm, hauteur de  
levage 24 m

Numéro d'article: 149474



## Planeta-Hebezeuge Treuil à câble de chantier électrique

### Force 300 kg

treuil à câble de chantier électrique




- charge de traction 300 kg
- hauteur de construction 640 mm
- hauteur de levage 24 m
- vitesse de levage 9 - 13 m/min
- treuil avec frein à pression de charge contre écoulement incontrôlé
- longueur x largeur 182 x 244 mm
- poids 25 kg
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- Produit livré opérationnel

### Détails techniques






appareil de levage	appareil de levage	hauteur de construction	640 mm
type de moyen de levage	treuil	largeur	244 mm

type de treuils	treuil à câble de chantier électrique	longueur	182 mm
charge de traction	300 kg	alimentation	230 V/1,5 kW/7,5 A
course standard	24 m	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
commande de levage	électrique	livraison	opérationnel
Vitesse de levage	9-13 m/min	Poids	25 kg
nombre de chaînes	1 pièce		

## Accessoires

149468		Rallonge câble commande pour treuil à câble de chantier électrique, longueur 10 m
149469		bras pivotant pour treuil à câble de chantier électrique, force 250 kg
149470		bras pivotant pour treuil à câble de chantier électrique, force 600 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149167		Chariot porte-palans, charge de traction 1000 kg, largeur de bride 66 - 188 mm
202877		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
667392		élingue ronde, force simple directe 500 kg, longueur utile 4 m, en polyester en olive
908193		palan à levier, charge de traction 1500 kg, levée standard longueur 1,5 m, nombre de brins 1