

Rollcart etagewagen

draagvermogen 600 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1200 x 740 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158148



Rollcart Etagewagen

Draagvermogen 600 kg

etagewagen

- draagvermogen 600 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 740 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) uitneembaar
- opbouw 2 kopwanden (stalen buizen)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1880 x 1400 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager



- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	etage-inrichting	recht
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
constructies	2 kopwanden (stalen buizen)	banden	TPE
lengte laadvlak	1200 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	740 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1880 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
etages aantal	4 stuks	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	600 kg	schuifbeugel	1 stuks
materiaal etage(s)	hout	in-/uitklapbaar	nee
etage(s) uitvoering	uitneembaar	wielstand	rechthoekig
materiaal	staal/hout	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1400 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	800 mm	gewicht	87 kg
euronorm	nee		

Gerelateerde Producten

158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------