

## Rollcart fietsaanhanger



draagvermogen 0,15 t, laadvlak  
lengte x breedte 700 x 425 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
opbouw houten kist, frame met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 wielen,  
met lucht-banden op kunststof-velg



Artikelnummer: 158249

## Rollcart Fietsaanhanger

### Draagvermogen 150 kg

fietsaanhanger

- draagvermogen 0,15 t
- laadvlak lengte x breedte 700 x 425 mm
- laadhoogte 180 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw houten kist
- dissel met vastgelaste halve kogelschaal
- met 2 ondergebouwde steunbogen
- frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 2 wielen
- met lucht-banden op kunststof-velg
- levering inclusief aanhangerkoppeling met zadelpenadapter, kogelpen en klem

## Technische details

transporttoestel    aanhangwagen

dissel    met vastgelaste halve kogelschaal

type aanhangwagen	fietsaanhanger	wielen aantal/soort	2 wielen
materiaal	staal	banden	lucht
draagvermogen	0,15 t	wiel-ø	310 mm
laadhoogte	180 mm	wielbreedte	50 mm
lengte laadvlak	700 mm	materiaal velg	kunststof
breedte laadvlak	425 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
constructies	houten kist	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	zeefdrukplaat	frame uitrusting	2 ondergebouwde steunbogen
oppervlak platform	antislip	inhoud levering	aanhangerkoppeling met zadelpenadapter, kogelpen, klem
platform uitvoering	Waterdicht	gewicht	15 kg