

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 120 kg, met TPE-
banden, diameter 125 mm, naaf
met wiellager, velg van kunststof,
bevestiging met plaat, lengte x
breedte 115 x 85 mm

Artikelnummer: 159275



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 120 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 125 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 115 x 85 mm
- schroefgatafstand 80x55/60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	zonder
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	120 kg	totale hoogte	155 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	125 mm	lengte plaat	115 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	85 mm
wiellager	wiellager	afstand schroefgat	80x55/60 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,9 kg
materiaal behuizing	staal		