

## Lacont PE-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume  
40 l, hoogte x breedte x diepte 155 x  
800 x 600 mm

Artikelnummer: 159930



## Lacont Opvangbak

### voor kleinemballage

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor kleinemballage
- opvangvolume 40 l
- hoogte x breedte x diepte 155 x 800 x 600 mm
- van polyethyleen in zwart
- bak zonder rooster








## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	zwart

opvangvolume	40 l	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	kleinemballage	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	stapelbaar	nee
hoogte	155 mm	verrijdbaar	nee
breedte	800 mm	gewicht	3,5 kg
diepte	600 mm		

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm