

## stapelbak

hoogte x lengte x breedte 320 x 800 x 600 mm, inhoud 120 l, van polyethyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 209018

## Stapelbak

### voor levensmiddelen

stapelbak



- hoogte x lengte x breedte 320 x 800 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 315 x 740 x 540 mm
- inhoud 120 l
- maten afgestemd op europallet
- van polyethyleen in grijs
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- eenvoudig transport door draaggrepen
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +60 °C

## Technische details

baktype	stapelbak	nestbaar	nee
euronorm	ja	vouwbaar	nee
inhoud	120 l	wandconstructie	gesloten
hoogte	320 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	800 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
breedte	600 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
binnenhoogte	315 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee

binnenlengte	740 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C
binnenbreedte	540 mm	draaginstallatie	draaggrepen
materiaal	polyethyleen	kleur	grijs
recyclebaar	ja	gewicht	4,3 kg
stapelbaar	ja		

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag