

## RAPIDLIFT mobiele schaarheftafel



draagvermogen 300 kg, platform  
lengte x breedte 1010 x 520 mm,  
dubbele schaar van staal met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL2002 vermiljoen

Artikelnummer: 210862



## RAPIDLIFT Schaarheftafel

### Draagvermogen 300 kg

mobiele schaarheftafel



- draagvermogen 300 kg
- platform lengte x breedte 1010 x 520 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- hefuitvoering handmatig/hydraulisch
- dubbele schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- met duwbeugel in RAL9005 gitzwart
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1260 x 520 mm
- gewicht 155 kg

### Technische details




|                 |                        |                    |                         |
|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| hijswerktuig    | hefwagen               | materiaal platform | staal                   |
| heftafeltype    | mobiele schaarheftafel | onderbouw          | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| draagvermogen   | 300 kg                 | materiaal rollen   | polyurethaan            |
| lengte platform | 1010 mm                | wiel-ø             | 150 mm                  |

|                                  |                       |                    |                       |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| breedte platform                 | 520 mm                | lengte             | 1260 mm               |
| hefhoogte (min.)                 | 435 mm                | breedte            | 520 mm                |
| hefhoogte (max.)                 | 1585 mm               | wiegfunctie        | nee                   |
|                                  | 1130 mm               | oppervlak platform | m. poedercoating      |
| hefbewegingen aantal tot max. ho | 65 stuks              | kleur platform     | vermiljoen // RAL2002 |
| scharen uitvoering               | dubbele schaar        | oppervlak schaar   | m. poedercoating      |
| bediening heffing                | handmatig/hydraulisch | kleur schaar       | vermiljoen // RAL2002 |
| bediening wielonderstel          | handmatig             | kleur beugel       | gitzwart // RAL9005   |
| greep                            | duwbeugel             | gewicht            | 155 kg                |
| materiaal                        | staal                 |                    |                       |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 210865 |  | rollenelement, voor schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, star, hoogte x lengte x breedte 64 x 1010 x 520 mm     |
| 210866 |  | rollenelement, voor schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, draaibaar, hoogte x lengte x breedte 92 x 710 x 520 mm |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147738 |   | PE-palleteopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm  |
| 521526 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood  |
| 526741 |  | magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |