

ZARGES telescopische aanlegladder

11 trede(n) met traanplaatprofiel,
balklengte 0,87 - 3,5 m, van
aluminium, geëloxeerd

Artikelnummer: 231494



ZARGES Telescopische aanlegladder

plaatsbesparend in elkaar schuifbaar

telescopische aanlegladder







- 11 trede(n) met traanplaatprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 4,3 m
- balklengte 0,87 - 3,5 m
- treden diepte 80 mm
- veilig in gebruik door D-boomconcept voor extra stabiliteit en glijbuffer voor letselvrij in elkaar schuiven

- van aluminium, geëloxeerd
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 15,2 kg
- conform DIN EN 131-6
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	ladder	oppervlak	steel geëloxeerd
laddertype	telescopische aanlegladder	gebruik	eenzijdig
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	nee
werkhoogte	4,3 m	lengte ingeschoven	0,87 mm
lengte paal	0,87-3,5 m	verrijdbaar	nee
treden aantal	11	ladder voor op de trap	nee
diepte trede	80 mm	belastbaar tot	150 kg
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	norm	DIN EN 131-6
ladder uitvoering	eendelig	garantie	10 jaar
veiligheidsuitrusting ladder	D-boomconcept voor extra stabiliteit en glijbuffer voor letselvrij in elkaar schuiven	gewicht	15,2 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit